

# 小規模プールろ過装置 F Y C P 型

本装置は、ろ過に必要なろ過器、ろ過ポンプ、ヘアーキャッチャーをあらかじめ台車に設置してあります。吸い込みを行う吸込弁、吐出しを行う散水管、接続ホースも付属し、100Vコンセントを差し込むとすぐに運転が行えます。ろ過装置を紫外線から守る専用カバー、藻の発生を防ぐために液体塩素を自動注入する殺菌機もオプションで選択することが可能です。



- F Y C P - 3型
- F Y C P - 6型



- F Y C P - 10型

幼稚園プール水ろ過

保育園プール水ろ過


小規模プール水ろ過

## □小規模プールろ過装置FYCP型仕様

|            | FYCP-3             | FYCP-6             | FYCP-10             |
|------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| フィルターハウジング | PVC製               | PVC製               | PVC製                |
| フィルター数量    | 250L3本             | 250L5本             | 250L10本             |
| ヘアーキャッチャー  | PVC製               | PVC製               | PVC製                |
| ろ過ポンプ      | ステンレス製250W         | ステンレス製400W         | ステンレス製400W          |
| 接続ホース/入口   | 内径25mm 5m          | 内径25mm 5m          | 内径38mm 5m           |
| 接続ホース出口    | 内径25mm 5m          | 内径25mm 5m          | 内径38mm 5m           |
| 最大ろ過能力     | 3m <sup>3</sup> /H | 6m <sup>3</sup> /H | 10m <sup>3</sup> /H |
| 最大使用温度     | 40℃                | 40℃                | 40℃                 |
| 最高使用圧力     | 0.3MPa             | 0.3MPa             | 0.3MPa              |
| 電源         | 100V コード5m         | 100V コード5m         | 100V コード5m          |
| 寸法         | 幅600×奥行900×高890    | 幅600×奥行900×高890    | 幅600×奥行900×高890     |
| 重量         | 50kg               | 50kg               | 50kg                |



漏電ブレーカー、電磁開閉器で安全に運転ができます。



移動が楽なキャスター付き、ストッパーで固定ができます。



フィルター交換は工具がいりません

### 《ろ過器の選定》

文部科学省は学校プール(幼稚園、保育園、厚生労働は一般遊泳プールの基準があります。ろ過装置の処理水量は半日使用(12時間)の場合は、保水量(プール容量)に対して1時間で4分の1以上の処理能力を有するものと規定されています。

線定例)

プール容量40m<sup>3</sup>の場合  $40\text{m}^3 \div 4 = 10\text{m}^3$

最大ろ過能力10m<sup>3</sup>のFYCP-10を選定します。

### 《水質基準》

水素イオン濃度は、pH5.8以上～8.6以下であること。

遊離残留塩素濃度は、0.4mg/L以上～1.0mg/L以下であること。

## □小規模プールろ過装置FYCP型オプション

### ●専用カバー

フレーム＝SUS製  
カバー＝ポリエステル



### ●殺菌機




### ●プールテスター AI-POOL

コンパレーター、攪拌棒、  
DPD-1R錠剤20錠、  
pH錠剤PR20錠、  
プラスチックケース



### ●プールテスター 消耗品・測定試薬



### ●遊離残留塩素測定 DPD-1R錠剤 100錠



### ●pH測定 PR錠剤 100錠

### ●フィルター

FYCP-3 3本組  
FYCP-6 5本組  
FYCP-10 10本組



### ●次亜塩素酸ナトリウム サニクロン6% 食品添加物

容量5kg



●仕様・外観は改良のため、予告なく変更することがあります。●パンフレットと実際の色とは印刷の関係で多少異なる場合もございます。

FUJIKA

**フジカ濾水機株式会社**

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋5-39-15

TEL 03-3988-7106(代) FAX 03-3971-2963

工場 〒332-0011 埼玉県川口市元郷2-3-32

TEL 048-225-2311(代) FAX 048-225-2322

U R L <http://www.fujikarosui.com>

E-mail [e.mail@fujikarosui.com](mailto:e.mail@fujikarosui.com)

販売代理店